

SEPREMIUM 2

Separazione della condensa dall'aria compressa

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

La gamma dei separatori olio/acqua SEPREMIUM trattengono l'olio dalla condensa, generata dai compressori. Il SEPREMIUM permette una separazione efficiente dell'olio dalla condensa attraverso vari stadi di filtrazione.

All'ingresso nel SEPREMIUM la condensa viene trattata attraverso vari elementi filtranti.

Questi combinano diverse tecnologie di assorbimento per ottenere valori residui di olio allo scarico inferiori ai 10 ppm.

Il SEPREMIUM 2 è posizionato all'interno di una staffa di supporto (fornita standard). La manutenzione consiste nello staccare gli attacchi d'ingresso e d'uscita, rimuovere il separatore e riposizionare nella staffa la nuova unità.

Non ci sono altri elementi rendendo l'attività di service veloce e pulita.

VANTAGGI COMMERCIALI

- Materiali scelti dalle alte prestazioni filtranti
- Installazione e procedure di manutenzione semplici
- Efficace separazione di lubrificanti minerali, sintetici e di emulsioni stabili di condensa
- Staffa di supporto inclusa anche per il montaggio a parete
- Conessioni in ottone per veloce e semplice installazione/manutenzione

VANTAGGI TECNICI


- Funzionamento adatto per tutti i tipi di scaricatori (galleggiante-temporizzati-capacitivi)
- Versioni speciali disponibili per la separazione dalla condensa di Ultra-Coolant, Sigma Mol e Roto-Inject
- Livelli di prezzo competitivi
- Ridotte dimensioni che aiutano l'installazione e la movimentazione
- Possibilità di personalizzazione con il proprio marchio o il proprio colore



SEPREMIUM 2

Separazione della condensa dall'aria compressa

DIMENSIONI DEL PRODOTTO



SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Valore in uscita dell'olio	<10 ppm
Assorbimento max olio capacità del compressore	Max. 2 litres 2 m ³ /min (70 cfm)
Connessione ingresso	1/2"
Connessione uscita	1/2"
TEST kit	Disponibile
Materiale contenitore	ABS
Colore contenitore	Nero
Colore coperchio	Grigio

SEPARAZIONE DI:

Lubrificanti minerali	Sì
Lubrificanti sintetici	Sì
Emulsioni stabili di condensa	Sì
Ultra-Coolant, Sigma Mol Roto-Inject	Sì

Il SEPREMIUM 2 può essere utilizzato come prodotto funzionante in modo autonomo oppure come parte integrata in un package di compressori.

JORC è certificato NEN - EN - ISO 9001:2015

Le informazioni qui contenute sono ritenute accurate ed affidabili. Comunque si declina ogni responsabilità relativa al loro uso e a eventuali violazioni di marchi o diritti di altri conseguenti al loro utilizzo. Inoltre JORC si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso e senza incorrere in alcun obbligo.

JORC Industrial BV
Pretoriastraat 28
NL-6413 NN Heerlen
Paesi Bassi

Tel +31 45 5242427
info@jorc.nl
www.jorc.eu




Staffa di supporto



Connessione ingresso



Connessione d'uscita



Valvola de TEST



Ampolla di test inclusa